

FICHE PRODUIT DALI REP LI

DALI REP LI | Répétiteurs de signal pour système de gestion de l'éclairage



Zones d'application

- Device for luminaire installation

Avantages du produit

- The ECGs connected to the repeater operate as a group
- Can be addressed via DALI
- Cascadable

Caractéristiques du produit

- Expansion of DALI systems by 64 ECGs each time
- Extends the DALI line by 300 m
- Touch DIM control of 64 DALI ECGs
- Maximum power input: 4 W

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	4,00 W
Tension nominale	230 V
Type de courant	Courant alternatif (AC)
Fréquence du réseau	50...60 Hz

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	189,00 mm
Entraxe de fixation, longueur	180,0 mm
Largeur	30,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	30.00 mm
Hauteur	21,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	21.00 mm
Poids du produit	69,00 g

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	0...+50 °C
-------------------------------	------------

CAPACITÉS

Gradable	Non
Gradateur	DALI
Nombre de sorties de contrôle	1
Type d'installation	Luminaire encastré

CERTIFICATS ET NORMES

Labels et agréments	CE
Classe de protection	II
Type de protection	IP20

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Independent installation in connection with LMS CI BOX

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats



User instruction

Documents et certificats



Declarations Of Conformity CE

Fichiers CAD/BIM



CAD data 3D PDF

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4008321292599	Etui carton fermé 1	214 mm x 33 mm x 43 mm	100.44 g	0.30 dm ³
4008321292605	Carton de regroupement 25	232 mm x 225 mm x 196 mm	2755.60 g	10.23 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.