



Bus-Kamera 180 für
Siedle Vario
BCM 758-0 AG
210012154-00

Produktbeschreibung

Bus-Kamera 180 für Siedle Vario mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung (True Day/Night) und integrierter Infrarotbeleuchtung. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: ca. 175°/120°. Einfache Verkabelung durch vorkonfektionierte, steckbare Kabelverbindung.

- Vollbild oder 9 Bildausschnitte wählbar
- Elektronische Bildentzerrung im Vollbild
- Erweiterter Erfassungswinkel im Randbereich bei gewähltem Bildausschnitt
- Gegenlichtkompensation (BLC)
- Wide Dynamic Range (WDR)
- Farbsystem: PAL
- Bildaufnehmer: CMOS-Sensor 1/2,7" 1920 x 1080 Pixel
- Auflösung: 600 TV-Linien
- Objektiv: 1,55 mm
- 2-stufige Heizung: 12 V AC max. 130 mA

Technische Daten

Schutzart:	IP 54, IK 10
Umgebungstemperatur:	−20 °C bis +55 °C
Aufbauhöhe (mm):	15
Abmessungen (mm) B x H x T:	99 x 99 x 41

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
BCM 758-0 AG	Bus-Kamera 180 für Siedle Vario	Anthrazitgrau	D	210012154-00

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 AG	Lackstift	Anthrazitgrau	0	210007124-00
ZAK/BCM 750	Kamera-Anschlusskabel mit Klemmblock für BCM 753/758-...	Sonstiges	E	210012357-00
ZVK/BCM 750/500	Verbindungskabel BCM 753/758-... zu BTLM 750-..., 500 mm	Sonstiges	E	210012356-00



Bus-Kamera 180 für
Siedle Vario
BCM 758-0 AG

210012154

Seite 2

Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-...	Glashaube	Glasklar	E	200048697-00
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... AG	Blendrahmen	Anthrazitgrau	E	210005930-00
BCM 753/758-...	Verbindungskabel BCM 753/758-... zu BTLM 750-..., 300 mm	Sonstiges	E	210012355-00
Vario 611	Dichtrahmen Module	Grau	E	210007484-00




Bus-Kamera 180 für
Siedle Vario
BCM 758-0 AG

210012154

Seite 3

Zeichnungen / Montage





Bus-Kamera 180 für
Siedle Vario
BCM 758-0 AG

210012154

Seite 4

Weitere Dokumente

Bus-Kamera 130/180	Produktinformation	793 kB	herunterladen
BCM 758-...	Konformitätserklärung	352 kB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	420 kB	herunterladen